


Endelade konsoler i stålplåt, MPG



Den kompakta manöverpulpiten MPG i stålplåt med skyddsgraden IP55/56 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsedd skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Den ökar det tillgängliga monteringsutrymmet. Toppaneler i rostfritt stål kan användas som alternativ om manöverpulpiten är utsatt för kemiska ämnen osv.

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: Stomme och dörr: 1,5 mm stålplåt Bakpanel: 1,5 mm stålplåt Bottenplåtar: 1,2 mm galvaniserad stålplåt. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.

Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpiten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.

Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Vinkel 12° från horisontellt läge. Dolda gångjärn på den övre kanten möjliggör 90° öppning. Panelen hålls öppen av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dubbeldörr på 1 200 och 1 600 mm breda basenheter.

Montageplåt: Standardmontageplåt i basenhet.

Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för topppanelen. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm.

Kabelingång: Nedre öppning för kabelåtkomst. Bottenplåtar för kabelpackning medföljer som standard.

Jordning: Gängade M8-bultar på stomme, dörr, topppanel och bakpanel.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4, 12, 13 | IK 10. Dubbeldörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Leverans: Montageplåt och lämpliga muttrar och brickor för jordning. Manöverpulpiten levereras på en träpall.

Stomtjocklek:	1.5mm
Dörrtjocklek:	1.5mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup	Vikt
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Endast 1 200 mm och 1 600 mm breda manöverpulpeter har dubbeldörr.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE