


Yttre monteringsprofiler, CLPO



Ett lagerfört standardtillbehör som är kompatibelt med nVent HOFFMANS standardhålmönster och förenklar inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: Universalprofil för både djup- och breddmontering på 25 mm DIN-hålmönstret på skåpramen. Den 75 mm breda profilen har tre rader med hål av vilka en är vänd 90 grader. Det gör det möjligt att montera CLPO-profilerna åt båda hållen. CLPO ökar det användbara utrymmet med 25 mm.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

Material: Stålplåt
Yta: Galvaniserad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsvärde	Skåpmaterial
CLPO1000	2504922	74mm	43mm	911mm	1400N	Stålplåt
CLPO1200	2504923	74mm	43mm	1111mm	1200N	Stålplåt
CLPO300	2504924	74mm	43mm	211mm	2400N	Stålplåt
CLPO400	2504925	74mm	43mm	311mm	2400N	Stålplåt
CLPO500	2504926	74mm	43mm	411mm	2400N	Stålplåt
CLPO600	2504927	74mm	43mm	511mm	2400N	Stålplåt
CLPO800	2504928	74mm	43mm	711mm	1800N	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.