


Utanpåliggande kabelfästen, CABP



Med den justerbara ankarskenan fäster du kablar under skåpet på ett säkert sätt, vilket optimerar utrymmet i det. Du undviker externa påfrestningar och skyddar den installerade utrustningen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Monteras under bottenplåtarna för maximalt utnyttjande av skåputrymme. Anpassad för standard kabelhållare CAC för inkommande kabel. Justerbar i djupled. När skärmade kablar jordas i skenan bidrar det till EMC skyddet.

Material: 2 mm förzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial. 4 st skenor för 1200 mm.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med kabelhållare CAC efter kabeldiameter.

Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
CABP1000	2502395	45mm	1000mm	36mm	Stålplåt	
CABP1200	2502396	45mm	1200mm	36mm	Stålplåt	
CABP400	2502397	45mm	400mm	36mm	Stålplåt	Fristående
CABP500	2502398	45mm	500mm	36mm	Stålplåt	
CABP600	2502399	45mm	600mm	36mm	Stålplåt	
CABP800	2502400	45mm	800mm	36mm	Stålplåt	

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.