


Utanpåliggande kabelfästen, CABP



Med den justerbara ankarskenan fäster du kablar under skåpet på ett säkert sätt, vilket optimerar utrymmet i det. Du undviker externa påfrestningar och skyddar den installerade utrustningen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Monteras under bottenplåtarna för maximalt utnyttjande av skåputrymme. Anpassad för standard kabelhållare CAC för inkommande kabel. Justerbar i djupled. När skärmade kablar jordas i skenan bidrar det till EMC skyddet.

Material: 2 mm förzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial. 4 st skenor för 1200 mm.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med kabelhållare CAC efter kabeldiameter.

Tjocklek: 2mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
CABP800	45mm	800mm	36mm	Stålplåt	
CABP1000	45mm	1000mm	36mm	Stålplåt	
CABP1200	45mm	1200mm	36mm	Stålplåt	
CABP600	45mm	600mm	36mm	Stålplåt	
CABP500	45mm	500mm	36mm	Stålplåt	
CABP400	45mm	400mm	36mm	Stålplåt	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE