

Partiella dörrar för golvstående skåp, DP

Moduldörrar erbjuder många olika lättillgängliga konfigurationer av separata fack i skåpet.



DESIGN

Beskrivning: Delar in skåpfronten i sektioner tillsammans med horisontella spröjs CDH/CDHK. Försedd med lås, DIN 3 mm (1 st lås t.o.m. 300 mm, 2 st fr.o.m. 400 mm).

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Leveransförpackning: 1 st dörr med gångjärn, lås DIN 3 mm och monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Lägg till CDH för MC-ramar och använd CDHK för MK-ramar. Använd DPC / DPCV för topp- och bottenpaneler.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP01504R5	2504829	150mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP01506R5	2504830	150mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP01508R5	2504831	150mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02004R5	2504832	200mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02006R5	2504833	200mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02008R5	2504834	200mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02504R5	2504835	250mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02506R5	2504836	250mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP02508R5	2504837	250mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP03004R5	2504838	300mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP03006R5	2504839	300mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP03008R5	2504840	300mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04004R5	2504841	400mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04006R5	2504842	400mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP04008R5	2504843	400mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05004R5	2504844	500mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05006R5	2504845	500mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP05008R5	2504846	500mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP06004R5	2504847	600mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP06006R5	2504848	600mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DP06008R5	2504849	600mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP08006R5	2504850	800mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP08008R5	2504851	800mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP10006R5	2504825	1000mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP10008R5	2504826	1000mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP12006R5	2504827	1200mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DP12008R5	2504828	1200mm	800mm	17mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närmaste bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.