

Vanliga dörrar, DN



Dörren ersätter ryggplåten i ett golvskåp så att det går att komma in i skåpet bakifrån eller när du vill använda montageplåtar rygg mot rygg och öka skåpets monteringsutrymme.

DESIGN

Beskrivning: Standarddörr utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Dörrstillbehörssats DNMK (gångjärn och låsbyglar) beställs separat. Tillåter alla låsningsprogrammen och 180° gångjärn. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.

Material: 2 mm stålplåt.

Maximal last: 800 N.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK.

Leveransförpackning: 1 st.

Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Produktfamilj	Tjocklek
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Produktfamilj	Tjocklek
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm

Table 2/3

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Produktfamilj	Tjocklek
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2204R5	2182mm	393mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Produktfamilj	Tjocklek
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm

Table 3/3

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Produktfamilj	Tjocklek
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Standard	Fristående	
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Standard	Fristående	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Vänster dörr	Fristående	2mm
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Höger dörr	Fristående	2mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE