

Kabelförskruvningar i plast för väggmonterade skåp, CPG



Kompressionen hos kablarna som är monterade i kabelflänsen kan justeras och fästas med hjälp av en låsmutter, vilket ger dragavlastning och ett starkt inträngningsskydd.

DESIGN

Beskrivning: Traditionell kabelgenomföring, med god dragavlastning och hög IP klass.

Material: Kropp: Polyamid PA6. Tätning: Neopren.

Temperaturtålighet: -20°C till +100°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-2.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 66

Färg: Ljusgrå
Material: Polyamid 6; Neopren
Färgkod: RAL 7035
Yta: Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Trådstorlek
CPG12	31mm	15mm	17mm	Stålplåt	Väggskåp	M12 x 1,5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Stålplåt	Väggskåp	M16 x 1,5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Stålplåt	Väggskåp	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Stålplåt	Väggskåp	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Stålplåt	Väggskåp	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Stålplåt	Väggskåp	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Stålplåt	Väggskåp	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Stålplåt	Väggskåp	M63 x 1,5

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE