

Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT



Skåpen i väggskåpssortimentet UCP/UCPT i polyester med enkeldörr har skyddsgraden IP 66/IP 54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet.

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Glasfiberarmerad polyester. UCPT, fönster i polycarbonat.

Kapsling: 3 mm tjock, gjuten i ett stycke. Fyra monteringshål i bakstycket för montage på vägg. Utan flänsöppningar.

Dörr: Dörr med eller utan fönster och 180° öppning. UCP/UCPT750 och större storlekar, med dörrlyft som säkerställer dörrrens position vid stängning. Tätning med polyuretanpackning.

Lås: Lås DIN 3 mm och 90° låsrörelse. UCP/UCPT540 och större med tre låspunkter. Andra låsinsatser som tillbehör.

Temperaturlåthet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturopp till +130 °C).

Karakteristisk: Självsläckande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN61439-1. Nominell isolationsspänning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Kapslingsklass: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 för UCP utom UPC430 IP65. IP54 TYP 12 för UCPT. Slaghållfasthet IK 08 (IK 07 för skåp med transparenta dörrar UCPT).

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed och CSA, vänligen kontakta kundsupport.

Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.

Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och självhäftande skyddslist mot regnvatten.


OBS: UCP320, UCP430 och UCP540 levereras ej med monterad dörr.

Stomtjocklek:	3mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Polyester
Färgkod:	RAL 7035
Yta:	Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Dörrtyp	Antal spärrar	Vikt
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Standard	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Standard	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Standard	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Standard	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Standard	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Standard	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Standard	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE