


Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT



Skåpen i väggskåpssortimentet UCP/UCPT i polyester med enkeldörr har skyddsgraden IP 66/IP 54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Glasfiberarmerad polyester. UCPT, fönster i polykarbonat.

Kapsling: 3 mm tjock, gjuten i ett stycke. Fyra monteringshål i bakstycket för montage på vägg. Utan flänsöppningar.

Dörr: Dörr med eller utan fönster och 180° öppning. UCP/UCPT750 och större storlekar, med dörrlyft som säkerställer dörrrens position vid stängning. Tätning med polyuretanpackning.

Lås: Lås DIN 3 mm och 90° låsrörelse. UCP/UCPT540 och större med tre låspunkter. Andra låsinsatser som tillbehör.

Temperaturlåthet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturopp till +130 °C).

Karakteristisk: Självsläckande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN61439-1. Nominell isolationsspänning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Kapslingsklass: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 för UCP utom UCP320 och UCP430 IP65. IP54 TYP 12 för UCPT. Slaghållfasthet IK 08 (IK 07 för skåp med transparenta dörrar UCPT).

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed och CSA, vänligen kontakta kundsupport.

Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.

Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och självhäftande skyddslist mot regnvatten.


OBS: UCP320, UCP430 och UCP540 levereras ej med monterad dörr.

Material:	Polyester
Yta:	Jämn
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035
Stomtjocklek:	3mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Dörrtyp	Antal spärrar
UCP1080	2510829	1035mm	835mm	300mm	Standard	3
UCP320	2510828	315mm	215mm	170mm	Standard	1
UCP430	2510827	415mm	315mm	170mm	Standard	1
UCP540	2510826	515mm	415mm	230mm	Standard	3
UCP640	2510825	615mm	415mm	230mm	Standard	3
UCP750	2510824	735mm	535mm	270mm	Standard	3
UCP860	2510823	835mm	635mm	300mm	Standard	3
UCPT1080		1035mm	835mm	300mm	Transparent	3
UCPT430	2510822	415mm	315mm	170mm	Transparent	1
UCPT540	2510821	515mm	415mm	230mm	Transparent	3
UCPT640	2510820	615mm	415mm	230mm	Transparent	3
UCPT750	2510819	735mm	535mm	270mm	Transparent	3
UCPT860	2510818	835mm	635mm	300mm	Transparent	3

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.