


Polyester modulära Endörrslådor, UDP / UDPT



Skåpen i väggskåpssortimentet UDP/UDPT i polyester har skyddsgraden IP 65/54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Flera skåp kan kombineras för att utöka bredden eller djupet, till exempel rymma stora komponenter och bibehålla intern kommunikation. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

DESIGN

Material: Glasfiberarmerad polyester. UDPT: transparent dörr i polykarbonat.

Kapsling: Modulgjuten, med monteringshål i bakstycket. Möjlighet till montering direkt på vägg eller med separata fästjärn. Vid stolpmontage använd UPM och vid golvmontage använd sockel UPP eller DIN-sockel UAF och UMPS. UDP med enkeldörr tätas med en klistrad EPDM CR packing i kapslingens framkant.

Dörr: Infälld dörr med eller utan fönster. 100° öppning. Större storlekar är försedda med dörrlyft som säkerställer dörrens position vid stängning. För fönsterdörrar används en polyuretanpackning för tätning.

Lås: Förmonterat handtag, passande samtliga typer av halvcylinder LSSU (standarddjup 40mm). Låscylinder ingår ej. Fem låspunkts (tre låspunkter för bredd 500 mm).

Temperaturlåghet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturtoppar på upp till +130 °C).

Karakteristisk: Självslöcknande och halogenfri. enligt EN61439-1. Märkisolationsspänning $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Kapslingsklass: Uppfyller IP 65 | typ 4, 4X, 12, 13 för skåp med en dörr. IP54 | typ 3, 3R, 3S för skåp med genomskinliga dörrar. Stöttålighet: IK10. IK07 för skåp med genomskinliga dörrar.

Godkännanden: CE-, CSA-, GOST-. cULus_UL-listade för skåp med en dörr. Kontakta nVent HOFFMANS försäljningsavdelning för ytterligare godkännanden.

Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.


Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och väggfästen.

Färg:	Ljusgrå
Material:	Polyester; Polykarbonat
Färgkod:	RAL 7035
Yta:	Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Dörrtyp	Antal dörrar	Vikt
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Standard	1	29kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparent	1	18kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Standard	1	32kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Standard	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1	22.1kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Standard	1	18kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparent	1	14.6kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1	27.3kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Standard	1	28kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Standard	1	14.4kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Standard	1	34.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Standard	1	24kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparent	1	14.8kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Standard	1	18.2kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE