

Eluttag med integrerad säkring, LPS


Lättmonterat eluttag som ska monteras på en DIN-skena när extern utrustning måste anslutas.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL listed

CE

GOST



DESIGN

Beskrivning: Eluttag för montage på DIN-skena. Fjäderklämplint för enkel kabelanslutning.

Dimensions: 92 × 62 × 48 mm.

Anslutning: 3-polig anslutning i snabbklämmor (0.5 - 2.5 mm²). Integrerad säkring 6.3 A (Ø5 × 20 mm).

Ytbehandling: Ljusgrå.

Material: Plast, UL94V0.

Leveransförpackning: 1 st.

Färg: Ljusgrå
Material: Plast
Färgkod: RAL 7035
Yta: Jämn

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Uttagstyp	Vikt
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Typ F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Typ A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Typ G	120kg

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Uttagstyp	Vikt
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE