

Skyddande flätkåpor, EFCS



Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down environments. Folded and seam welded. (Machining is required).

DESIGN

Beskrivning: Erbjuder extra regn- eller spolskydd för fläktar och filter. Bockad och helsvetsad.

Material: 1.5 mm rostfri plåt 304L kval. (syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan).

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: Motsvarar IP56.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
EFCS20	2502827	275mm	175mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap
EFCS20-316	2502828	275mm	175mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap
EFCS25-30	2502829	375mm	275mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap
EFCS25-30-316	2502830	375mm	275mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap
EFCS50-60	2502831	450mm	350mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap
EFCS50-60-316	2502832	450mm	350mm	100mm	Stålplåt	Fristående, Väggskap

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.