

Skyddande flätkåpor, EFCS

Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down environments. Folded and seam welded. (Machining is required).

DESIGN

Beskrivning: Erbjuder extra regn- eller spolskydd för fläktar och filter. Bockad och helsvetsad.

Material: 1.5 mm rostfri plåt 304L kval. (syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan).

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: Motsvarar IP56.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Material
EFCS25-30	375mm	275mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 304
EFCS25-30-316	375mm	275mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 316
EFCS20-316	275mm	175mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 316
EFCS50-60	450mm	350mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 304
EFCS50-60-316	450mm	350mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 316
EFCS20	275mm	175mm	100mm	Stålblåt	Fristående, Väggsåp	Rostfritt stål 304

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.