

Regnhuvor, MSST



Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.

DESIGN

Beskrivning: Ska monteras som extra skydd på skåp i rostfritt stål. Taket sluttar något och har en dropplista.

Material: 1,5 mm. Rostfri plåt 304 kval.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Yta: Borstad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj
MSST0640N	2507201	400mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0640N-316	2507202	400mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST0650N	2507203	500mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0650N-316	2507204	500mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST0660N	2507205	600mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0660N-316	2507206	600mm	600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST0840N	2507207	400mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0840N-316	2507208	400mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST0850N	2507209	500mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0850N-316	2507210	500mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST0860N	2507211	600mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST0860N-316	2507212	600mm	800mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj
MSST1040N	2507213	400mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1040N-316	2507214	400mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST1050N	2507215	500mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1050N-316	2507216	500mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST1060N	2507217	600mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1060N-316	2507218	600mm	1000mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST1240N	2507219	400mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1240N-316	2507220	400mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Produktfamilj
MSST1250N	2507221	500mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1250N-316	2507222	500mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST1260N	2507223	600mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1260N-316	2507224	600mm	1200mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående
MSST1640N	2507225	400mm	1600mm	72mm	Rostfritt stål 304	Fristående
MSST1640N-316	2507226	400mm	1600mm	72mm	Rostfritt stål 316	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

