


Takfläktenhet, redo



Takfilterfläkten RFU har antingen skyddsgraden IP 33 eller IP 54 och kan enkelt monteras på skåpets tak med klick-funktion. Då behöver ingen yta på dörren användas. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Filterfläktens tillförlitliga motor garanterar en konstant ventilation inom varje skåp som fläkten är installerad på .

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

DESIGN

Beskrivning: Filterfläkt för forcerad ventiation. Enkelt "verktygslöst" klick-in montage. Alla storlekar har samma hålbild, vilket medger enkel uppgradering. Filtreringsgraden: 81%, för IP 54 utförande.

Material: Lackerad stålplåt. Plastdelar: formsprutad termoplast (ABS-FR), UL94V0, självslocknande.

Arbetstemperatur: -15 °C till +55 °C.

Typ av anslutning: Skruvanslutning.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: En takfläkt.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Fritt luftflöde	Höjd	Bredd	Djup	Utskärningsstorlek	Nominell spänning
RFU5015R5	350*m ³ /h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V

Katalognummer	Fritt luftflöde	Höjd	Bredd	Djup	Utskärningsstorlek	Nominell spänning
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

(1) Värden i tabellen är för kombinationen RFU+EFA500-700R5.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE