


Takfläktenhet, redo



Takfilterfläkten RFU har antingen skyddsgraden IP 33 eller IP 54 och kan enkelt monteras på skåpets tak med klick-funktion. Då behöver ingen yta på dörren användas. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Filterfläktens tillförlitliga motor garanterar en konstant ventilation inom varje skåp som fläkten är installerad på .

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

DESIGN

Beskrivning: Filterfläkt för forcerad ventiation. Enkelt "verktygslöst" klick-in montage. Alla storlekar har samma hålbild, vilket medger enkel uppgradering. Filtreringsgraden: 81%, för IP 54 utförande.

Material: Lackerad stålplåt. Plastdelar: formsprutad termoplast (ABS-FR), UL94V0, självslocknande.

Arbetstemperatur: -15 °C till +55 °C.

Typ av anslutning: Skruvanslutning.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: En takfläkt.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Fritt luftflöde	Höjd	Bredd	Djup	Utskärningsstorlek
RFU10003R5	2503437	1000*m ³ /h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm

Katalognummer	E-nummer	Fritt luftflöde	Höjd	Bredd	Djup	Utskärningsstorlek
RFU10005R5	2503438	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU10013R5	2503439	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU10015R5	2503440	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU5003R5	2503441	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5005R5	2503442	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5013R5	2503443	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU5015R5	2503444	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm
RFU7003R5	2503445	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7005R5	2503446	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7013R5	2503447	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFU7015R5	2503448	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm
RFUM05						291 x 291mm
RFUM0710						291 x 291mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

(1) Värden i tabellen är för kombinationen RFU+EFA500-700R5.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

