

Sidodörrar, DNS



En sidodörr som monteras på ett skåp ger smidig åtkomst till utrustningen som är monterad fram- och baktill från sidorna. Detta är särskilt fördelaktigt om montageplåtar rygg mot rygg används.

DESIGN

Beskrivning: Istället för sidopanelen SPM. För enkel åtkomst till utrustningen inuti skåp eller när skåpet är monterat rygg mot rygg. Utrustad med standard dubbelbit 3 mm lås vilket gör alla låsalternativ möjliga. Dörrram valfri.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DNS1805R5	2502746	1782mm	493mm	51mm	Fristående	Stålplåt
DNS1806R5	2502747	1782mm	593mm	51mm	Fristående	Stålplåt
DNS2005R5	2502748	1982mm	493mm	51mm	Fristående	Stålplåt
DNS2006R5	2502749	1982mm	593mm	51mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.