

Sidmonterad kylare, WAL



De väggmonterade nVent HOFFMAN-kylarna är utformade för att monteras på väggen eller dörren till ett batterilagringssystem. De ger effektiv och exakt vätskekyllning för batterier vilket ger optimal drift.

BRANSCHSTANDARDER

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

DESIGN

Luftkyld kylare som ger vätskekyllning till batterier i batterilagringssystem

Kylkapacitet på 14 kW

Komponenter med variabelt varvtal för hög effektivitet

Exakt kontroll av vätsketemperaturen

Brett omgivningstemperaturområde

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätskety p	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
WALA5	14000W	14000W	Vatten	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.