


Sidopaneler, SPM



Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Tjocklek: 1.5mm
Färg: Ljusgrå
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial	Material
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm		Stålplåt	Stålplåt
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm		Stålplåt	Stålplåt
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt	Stålplåt

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial	Material
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Fristående	Stålblåt	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE