


Sidopaneler, SPM



Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
SPM1805R5	2517324	1800mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt
SPM1804R5	2517323	1800mm	19mm	400mm	Fristående	Stålplåt
SPM1806R5	2517332	1800mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt
SPM2005R5	2517326	2000mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt
SPM2004R5	2517325	2000mm	19mm	400mm	Fristående	Stålplåt
SPM2006R5	2517327	2000mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt
SPM2008R5	2517328	2000mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt
SPM2206R5	2517329	2200mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt
SPM2208R5	2517330	2200mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt
SPM1106R5		1100mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt
SPM1406R5	2508356	1400mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt
SPM1606R5	2517322	1600mm	19mm	600mm	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
SPM1808R5	2503551	1800mm	19mm	800mm	Fristående	Stålplåt
SPM2010R5	2503552	2000mm	19mm	1000mm	Fristående	Stålplåt
SPM1205R5	2508354	1200mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt
SPM1405R5	2508355	1400mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt
SPM1605R5	2508357	1600mm	19mm	500mm	Fristående	Stålplåt
SPM1810R5		1800mm	19mm	1000mm		Stålplåt
SPM2210R5		2200mm	19mm	1000mm		Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.