

Sidosocklar stålplåt, PS



Extrautrymmet som skapas av sockeln stängs av med hjälp av panelerna så att åtkomsten till utrymmet begränsas.

DESIGN

Beskrivning: Gavelplåt för montage på sockel PF/PV. Finns i höjd 100 och 200 mm. Dubbelbockade för ökad hållfasthet.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st plåtar. Monteringsmaterial medföljer PF/PV.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Umbra Gray
Färgkod: RAL 7022
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PS1050	2517296	100mm	500mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2050	2517301	200mm	500mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1040	2517295	100mm	400mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2040	2517300	200mm	400mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1060	2517297	100mm	600mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2060	2517302	200mm	600mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1080	2517298	100mm	800mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2080	2517303	200mm	800mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1030	2503406	100mm	300mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2030	2503408	200mm	300mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1100	2503407	100mm	999mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2100	2503409	200mm	999mm	27mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.