

Sidosocklar stålplåt, PS



Extrautrymmet som skapas av sockeln stängs av med hjälp av panelerna så att åtkomsten till utrymmet begränsas.

DESIGN

Beskrivning: Gavelplåt för montage på sockel PF/PV. Finns i höjd 100 och 200 mm. Dubbelbockade för ökad hållfasthet.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st plåtar. Monteringsmaterial medföljer PF/PV.

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7022
Färg: Umbra Gray

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PS2100	200mm	999mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1060	100mm	600mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2080	200mm	800mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1040	100mm	400mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2050	200mm	500mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1080	100mm	800mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2030	200mm	300mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1100	100mm	999mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2040	200mm	400mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS2060	200mm	600mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1050	100mm	500mm	27mm	Fristående	Stålplåt
PS1030	100mm	300mm	27mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE