


Sidotoppsramar för golvskåp, MCUP



Extrautrymmet som skapas av en utbyggnadsram stängs av med hjälp av panelerna så att skyddsgraden bibehålls och åtkomsten till extrautrymmet begränsas.

DESIGN

Beskrivning: För att täcka sidorna på den övre kabelramens MCU. Fixerad med 4 skruvar och nya patenterade hållare.

Material: 1,35 mm stålplåt.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Antal i förpackning: 2 plåtar med monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 1.35mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial
MCUP205R5	2505036	200mm	500mm	12mm	Stålplåt
MCUP206R5	2505037	200mm	600mm	12mm	Stålplåt
MCUP208R5	2505038	200mm	800mm	12mm	Stålplåt
MCUP306R5	2505039	300mm	600mm	12mm	Stålplåt
MCUP308R5	2505040	300mm	800mm	12mm	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.