


# Enkel skyddskabelingång för väggmonterade skåp, CES



Gummikabelflänsen är lätt att montera och kablar och rör kan lätt dras igenom vid en vinkel utan verktyg så att skåpets skyddsgrad bibehålls.

## DESIGN

Beskrivning: Enkel kabelgenomföring i gummilliknande material, av membrantyp. Verktygslöst "klick-in" montage. Monteras lämpligen i 0.5-3mm (M16/M20), 0.5-3.5 mm (M25) och 0.5-4.5 mm (M32). Dess kompakta design, gör att den endast bygger 7 mm på utsidan av kapslingen. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Membranet formar sig som en "strumpa" runt kabeln, detta tillåter den att röra sig fritt (likt en joystick) och är lämplig där kabeln kommer in i vinkel/snett.

Material: TPE (termoplastisk elastomer). Halogenfri.

Temperaturlåghet: -50°C till +125°C.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


**Material:** Termoplastiska elastomer  
**Yta:** Jämn  
**Färg:** Ljusgrå  
**Färgkod:** RAL 7035

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | E-nummer | Höjd (H) | Bredd (W) | Djup (D) | Höjd (H) | Diameter |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| CES16         | 2502482  | 11mm     | 24mm      | 24mm     | 4mm min  | 23.5mm   |
| CES20         | 2502483  | 11mm     | 28mm      | 28mm     | 4mm min  | 27.5mm   |

| Katalognummer | E-nummer | Höjd (H) | Bredd (W) | Djup (D) | Höjd (H) | Diameter |
|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| CES25         | 2502484  | 11mm     | 33mm      | 33mm     | 4mm min  | 39.5mm   |
| CES32         | 2502485  | 11mm     | 40mm      | 40mm     | 4mm min  | 39.5mm   |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

