

Enkeldörr i rostfritt stål, ASR



Skåpen i väggskåpssortimentet ASR i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpsortimentet lämpar sig för livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan alla andra miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr för AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Dörr för AISI 316L: 2 mm. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning. Svetsade M6-bultar på insidan för montering av MMDP-dörrprofiler (tillval).

Lås: Anpassat zamak-dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm till 800 mm höga. Spanjolettsystem med trepunktslåsning eller 3 lås för skåp som är 1 000 mm höga och högre. Lås i rostfritt stål och andra versioner finns som tillbehör.

Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyrkad med bockade kanter. Med tillbehör AMG är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, tvådelat 3 mm-plastlås och monteringstillbehör. Metallnyckel för höjder över 1 000 mm.

Tilläggsinformation: Använd klimat-, ventilationsutrustning samt regntak i krävande och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.

Stomtjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Max. monteringsdjup
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm

Table 2/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Max. monteringsdjup
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	382mm
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm


Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Max. monteringsdjup
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silikon	Rostfritt stål 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silikon	Rostfritt stål 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	192mm

Table 3/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Max. monteringsdjup
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silikon	Rostfritt stål 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silikon	Rostfritt stål 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silikon	Rostfritt stål 316	382mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* Skåp som är högre än 1 000 mm har spanjolett med trepunktslåsning eller tre lås.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE