

Delade bottenplattor Rostfritt stål, CBP

En delad bottenplåt erbjuder en flexibel kabellösning och gör att man undviker individuella kabelflänsar. Skyddsgraden bibehålls genom att använda en separat packning.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter den hela bottenplåten och förenklar kabeldragning. För att tät runt inkommande kablar, använd BG01.

Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.

Bottenplåt: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 sats med 2-delad bottenplåt.

Tjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Material
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1200 mm samt 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 600 mm eller 2 st 800 mm breda bottenplåtar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE