


Delade bottenplattor Rostfritt stål, CBP



En delad bottenplåt erbjuder en flexibel kabellösning och gör att man undviker individuella kabelflänsar. Skyddsgraden bibehålls genom att använda en separat packning.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter den hela bottenplåten och förenklar kabeldragning. För att tät runt inkommande kablar, använd BG01.

Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.

Bottenplåt: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 sats med 2-delad bottenplåt.

Yta: Borstad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Material
CBPS0640	2502424	25mm	600mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0640-316	2502425	25mm	600mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0650	2502426	25mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0650-316	2502427	25mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0660	2502428	25mm	600mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0660-316	2502429	25mm	600mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0840	2502430	25mm	800mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0840-316	2502431	25mm	800mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0850	2502432	25mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0850-316	2502433	25mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS0860	2502434	25mm	800mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS0860-316	2502435	25mm	800mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS1040	2502436	25mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS1040-316	2502437	25mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Material
CBPS1050	2502438	25mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS1050-316	2502439	25mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316
CBPS1060	2502440	25mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 304
CBPS1060-316	2502441	25mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål	Rostfritt stål 316

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1200 mm samt 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 600 mm eller 2 st 800 mm breda bottenplåtar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.