

Rostfri panel, MPPS



En panel i rostfritt stål för en manöverpulpet i stålplåt är ett kostnadseffektivt alternativ till en komplett manöverpulpet i rostfritt stål i vissa miljöer. En panel i stålplåt skulle till exempel försämrats snabbt om operatörer utsätts för kemikalier och överför dem till manöverpulpeten under drift och underhåll.

DESIGN

Beskrivning: För att ersätta standardpaneler på MPC(S) toppenhet där kraftigt slitage eller rostangrepp kan förekomma.

Material: 2 mm rostfri stålplåt.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Tjocklek: 2mm
Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
MPPS081	26mm	800mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS101	26mm	1000mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS161	26mm	1600mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS121	26mm	1200mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS061	26mm	600mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE