


Rostfritt stål kompakt version Endörrskåp, EKSS



Skåpen i golvskåpssortimentet EKSS i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

DESIGN

Material: Rostfri plåt i 304/316L kval. Ramsvep och bakstycke: 1.5 mm. Dörrar: 2 mm. Bottenplåt: 1.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Skåp gjord som ett stycke med skruvat bakstycke som kan ersättas med en standard dörr eller glasad dörr. Djupprofiler med hålbild som tillåter djupjustering av montageplåten.

Dörr: Utanpåliggande, kan skiftas från höger- till vänsterhängning. Inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med strängsprutad polyuretanpackning för att ge bästa tätning.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Dörren är försedd med separata jordningsbultar. För jordning mot ramen, komplettera med jordningssats ECF.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Leverans: Golvskåp i ett stycke med monterad dörr, bakstycke, bottenplåt, montageplåt samt dörr med monterageram. Jordningsbultar ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Montageplåten levereras på skåpets utsida, för att enkel åtkomst utan att behöva emballera av hela skåpet. Allt förpackningsmateriel är återvinningsbart.

Monteringsplatta: Dubbelvikt och glider på plats; justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02; monteringsplattan levereras fäst på utsidan av skåpförpackningen.

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing

Earthing: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF


Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure

packaging; all the packing material is recyclable

Yta: Borstad
Stomtjocklek: 1.5mm
Dörrtjocklek: 2mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Skåpsstorlek
EKSS14084	2502889	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1294 x 694mm
EKSS14084-316	2502890	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1294 x 694mm
EKSS16064	2516970	1600mm	600mm	400mm	Rostfritt stål 304	1494 x 494mm
EKSS16064-316	2502891	1600mm	600mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1494 x 494mm
EKSS16084	2502892	1600mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1494 x 694mm
EKSS16084-316	2502893	1600mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1494 x 694mm
EKSS16104	2516972	1600mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 304	1494 x 894mm
EKSS16104-316	2502894	1600mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1494 x 894mm
EKSS18064	2516974	1800mm	600mm	400mm	Rostfritt stål 304	1694 x 494mm
EKSS18064-316	2502895	1800mm	600mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1694 x 494mm
EKSS18084	2502896	1800mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1694 x 694mm
EKSS18084-316	2502897	1800mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1694 x 694mm
EKSS18104	2516976	1800mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 304	1694 x 894mm
EKSS18104-316	2502898	1800mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1694 x 894mm
EKSS20084	2502899	2000mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1894 x 694mm
EKSS20084-316	2502900	2000mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1894 x 694mm
EKSS20104	2516978	2000mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 304	1894 x 894mm
EKSS20104-316	2502901	2000mm	1000mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1894 x 894mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

