

Enkel dörr i rostfritt stål med integrerad regnhuv, AFS



Sortimentet av väggskåp i rostfritt stål, AFS, har ett integrerat lutande tak och skyddsgraden IP 66. Tack vare det lutande taket och höga skyddsgrader tränger varken vatten eller damm in i skåpet, vilket eliminerar risken för komponentfel och onödiga driftstopp. AFS-sortimentet är perfekt för livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan alla andra miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDER

CE, UK CA, UL, DNV

DESIGN

Kapsling: Det sluttande taket har en vinkel på 8 till 20° och ett överhäng på 10 mm som leder bort vätskor och skräp från dörren på framsidan. Bockad och sömsvetsad. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Tilläggsinformation: Använd klimat- och ventilationsutrustning i krävande- och utomhusmiljöer. Vänligen se avsnitt Allmänna tillbehör samt Teknisk information.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montageplåt: Fästes på M8 svetsbultar i skåpets bakstycke. I skåpstorlek över 800 mm är montageplåten förstyvad med bockade kanter.

Material: AISI 304L/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 1.5 mm / 2 mm för skåp med en höjd på 1000 mm eller större. Montageplåt: 2.5 mm galvaniserad stålplåt.

Lås: Zamak dubbelbit 3 mm lås med 90 ° rörelse. Lås i rostfritt stål och andra lås kan fås på begäran.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Dörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning på vänster eller höger sida (bearbetning krävs). Tätning garanteras av en polyuretanpackning som sprutas in. För AISI 316L garanteras tätning av en silikonpackning som sprutats in.

Leverans: Montageplåt, komplett med montage- och jordningskit. Förpackad i återvinningsbart emballage.

Kabelgenomföring: Kapslingen är inte försedd med flänsöppningar, för maximal kapslingsklass.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Rostfritt stål 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Rostfritt stål 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Rostfritt stål 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Rostfritt stål 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Rostfritt stål 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Rostfritt stål 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Rostfritt stål 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Rostfritt stål 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Rostfritt stål 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Rostfritt stål 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Rostfritt stål 316L	750 x 750mm	190mm
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Rostfritt stål 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	550 x 750mm	280mm
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	950 x 750mm	280mm

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
AFS08083-316	800mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L	750 x 750mm	280mm
AFS06083-316	600mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L	550 x 750mm	280mm
AFS08083	800mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 304	750 x 750mm	280mm
AFS10083-316	1000mm	800mm	300mm	Rostfritt stål 316L	950 x 750mm	280mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE