


Svängramens gångjärn 180 grader, ESFH



Med gångjärnen kan du öppna svängramen 180° så att den inte stör underhållspersonal och annan personal som arbetar i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Möjliggör 180° öppning av svängramen. Övre gångjärnen justerbara. Gångjärnsplaceringen möjliggör maximalt inbyggnadsdjup.

Material: Elförzinkad stålplåt

Leveransförpackning: 1 sats.

Erforderliga tillbehör: Kan användas tillsammans med svängramar ESFS, monterad i 800 mm, 1000 mm och 1200 mm breda skåp.

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta	Skåpmaterial
ESFH180	25mm	85mm	52mm	Stålplåt	Zinkpläterad	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.