

Kopplingslåda stålplåt, STB



Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i stålplåt med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. STB-sortimentet lämpar sig för krävande inomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: 1,2 mm stålplåt.

Kapsling: Bockad och svetsad. 8,5mm fästhål för väggmontage. Bultar (M6x13) för montage av DIN-skena/montageplåt.

Packning: Strängsprutad, skarvlös polyuretanlist (PUR).

Jordning: Jordbult M8x18 i kapsling och lock, M8 muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturyta.

Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock i rostfritt stål, monteringskruvar, täckpluggar och jordningsdetaljer.

Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Ljusgrå
Färgkod:	RAL 7035
Stomtjocklek:	1.2mm
Dörrtjocklek:	1.2mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt
STB151508	2510550	150mm	150mm	80mm	1.2kg


Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt
STB151512	2510551	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	2510552	150mm	300mm	80mm	2kg
STB153012	2510553	150mm	300mm	120mm	2.3kg
STB202008	2510554	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB202012	2510555	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB203008	2510556	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB203012	2510557	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB204008	2510558	200mm	400mm	80mm	3kg
STB204012	2510559	200mm	400mm	120mm	3.5kg
STB205012	2510560	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB206012	2510561	200mm	600mm	120mm	5kg
STB208012	2510562	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB303008	2510563	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB303012	2510564	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB304012	2510565	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB305012	2510566	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB306012	2510567	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB404012	2510568	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB406012	2510569	400mm	600mm	120mm	8.2kg

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Vikt
STB408012	2510570	400mm	800mm	120mm	10.5kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Panel sold separately.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.