

Kopplingslåda rostfritt stål, SSTB



Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i rostfritt stål med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SSTB-sortimentets rostmotstånd gör att den lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan.

BRANSCHSTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: AISI 304L förslipad 1 mm rostfritt stål / AISI 316L (på begäran). Kapsling: 1 mm. Lock: 1.5 mm.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad. Fyra M6x13-bultar för bottenprofils-/fästplattemontering. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Packning: Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning.

Jordning: Jordbultar Mx18 mm i kapslingen och locket, M8x18 mm muttrar, jordningsbrickor och etiketter.

Kopplingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock, tillbehör, täckpluggar och jordningstillbehör.

Stomtjocklek: 1mm
Dörrtjocklek: 1.5mm
Yta: Borstad

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Vikt
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	5.1kg

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Vikt
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	3.15kg
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	4.1kg
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	1.65kg
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	5.8kg
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	3.9kg
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	6.1kg
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	1.3kg
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	4.8kg
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	1.7kg
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	4.55kg
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	6.4kg
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	6.2kg
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	2.15kg
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	2.25kg
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	1.3kg
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	5.9kg
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	3.2kg
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	2.2kg
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	5.4kg

Table 2/3


Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Vikt
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	3.05kg
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	3.6kg
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	4.3kg
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	1.9kg
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	1.8kg
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	3.45kg
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	4.5kg
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	2.7kg
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	2.55kg
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	1.1kg
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	7.55kg
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	2.9kg
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	1.9kg
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	10.3kg
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	2.3kg

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Vikt
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	2.8kg
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	8.1kg
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	3.3kg
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304	2kg
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316	1.1kg

Table 3/3

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material	Vikt
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	5.4kg
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316	9.7kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE