

Kopplingslåda rostfritt stål, SSTB



Lådorna i kopplingslådesortimentet SSTB i rostfritt stål med skyddsgraden IP 66 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SSTB-sortimentets rostmotstånd gör att den lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer. Risker för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: AISI 304L förslipad 1 mm rostfritt stål / AISI 316L (på begäran). Kapsling: 1 mm. Lock: 1.5 mm.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad. Fyra M6x13-bultar för bottenprofils-/fästplattemontering. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Packning: Tätning garanteras av en injicerad polyuretanpackning eller en injicerad silikonpackning.

Jordning: Jordbultar Mx18 mm i kapslingen och locket, M8x18 mm muttrar, jordningsbrickor och etiketter.

Kapslingsklass: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leverans: Kapsling, lock, skruv för lock, tillbehör, täckpluggar och jordningstillbehör.

Yta:	Borstad
Stomtjocklek:	1mm
Dörrtjocklek:	1.5mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material
SSTB151508	2510571	150mm	150mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material
SSTB151508-316	2503558	150mm	150mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB151512	2510572	150mm	150mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB151512-316	2503559	150mm	150mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB153008	2510573	150mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB153008-316	2503560	150mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB153012	2510574	150mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB153012-316	2503561	150mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB202008	2510575	200mm	200mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB202008-316	2503562	200mm	200mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB202012	2510576	200mm	200mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB202012-316	2503563	200mm	200mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB203008	2510577	200mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB203008-316	2503564	200mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB203012	2510578	200mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB203012-316	2503565	200mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB204008	2510579	200mm	400mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB204008-316	2503566	200mm	400mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB204012	2510580	200mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB204012-316	2503567	200mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316

Table 2/3


Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material
SSTB205012	2510581	200mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB205012-316	2503568	200mm	500mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB206012	2510582	200mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB206012-316	2503569	200mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB208012	2510583	200mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB208012-316	2503570	200mm	800mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB303008	2510584	300mm	300mm	80mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB303008-316	2503571	300mm	300mm	80mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB303012	2510585	300mm	300mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB303012-316	2503572	300mm	300mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB304012	2510586	300mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB304012-316	2503573	300mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB305012	2510587	300mm	500mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB305012-316	2503574	300mm	500mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB306012	2510588	300mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material
SSTB306012-316	2503575	300mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB404012	2510589	400mm	400mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB404012-316	2503576	400mm	400mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316
SSTB406012	2510590	400mm	600mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB406012-316	2503577	400mm	600mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316

Table 3/3

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Packningstyp	Material
SSTB408012	2510591	400mm	800mm	120mm	Polyuretan	Rostfritt stål 304
SSTB408012-316	2503578	400mm	800mm	120mm	Silikon	Rostfritt stål 316

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

