

Topp- och bottenpaneler för golvskåp, DPC

Både skåpets utseende och IP-klassning bibehålls när en fullständig uppsättning dörrar och paneler monteras.



DESIGN

Beskrivning: Erfordras för att täcka det återstående utrymme över/under modul dörr (DP)/modulpanel (DPP)/dörr för kabelfack (DPA). Används tillsammans med spröjs CDH/CDHK (MCS)/CDHK (MKS).

Material: 1,75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44, IP 21 utan tätning, på förfrågan.

Erforderliga tillbehör: DPC täcker 200 mm höjd på skåpet. Då DPC används på ett 2000 mm högt skåp, återstår 1800 mm för modul dörrar/paneler.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Tjocklek: 1.75mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DPC0714R5	2504645	104mm	400mm	17mm	Fristående	Stålplåt
DPC0716R5	2504646	104mm	600mm	17mm	Fristående	Stålplåt

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
DPC0718R5	2504647	104mm	800mm	17mm	Fristående	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

