

Tvärgående glidprofiler, MTS



Den fullt utrustade montageplåten kan lätt skjutas in i skåpet från sidan, vilket är viktigt eftersom den är bredare än öppningens framsida. Den fästs sedan på plats med hjälp av U-profilerna.

DESIGN

Beskrivning: Används vid installation av bred monteringsplatta. Justerbart djup i steg om 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valsar.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Tjocklek: 3mm
Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal rullar	Skåpmaterial
MTS800	52mm	800mm	68mm	3 min	Stålplåt
MTS1600	52mm	1600mm	68mm	7 min	Stålplåt
MTS1200	52mm	1200mm	68mm	5 min	Stålplåt
MTS500	52mm	500mm	68mm	2 min	Stålplåt
MTS1000	52mm	1000mm	68mm	4 min	Stålplåt
MTS600	52mm	600mm	68mm	3 min	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE