

Tvärgående glidprofiler, MTS



Den fullt utrustade montageplåten kan lätt skjutas in i skåpet från sidan, vilket är viktigt eftersom den är bredare än öppningens framsida. Den fästs sedan på plats med hjälp av U-profilerna.

DESIGN

Beskrivning: Används vid installation av bred monteringsplatta. Justerbart djup i steg om 25 mm. Kompatibel med MTS01W-valsar.

Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmaterial.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Material: Stålplåt
Yta: Zinkpläterad
Tjocklek: 3mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal rullar	Skåpmaterial
MTS800	2517276	52mm	800mm	68mm	3 min	Stålplåt
MTS1000	2517277	52mm	1000mm	68mm	4 min	Stålplåt
MTS1200	2517278	52mm	1200mm	68mm	5 min	Stålplåt
MTS1600	2503272	52mm	1600mm	68mm	7 min	Stålplåt
MTS500	2503273	52mm	500mm	68mm	2 min	Stålplåt
MTS600	2517275	52mm	600mm	68mm	3 min	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.