

Universella tangentbordsfack, UKT



Tangentbordsbrickan kan monteras på vertikala skåpytor, som en dörr eller en panel, och behåller skyddsgraden när den används. Den kan stängas och låsas för att förhindra åtkomst av obehörig personal.

DESIGN

Beskrivning: Horisontell upphängd tangentbordshylla med musmatta som kan dras ut på sidan (vänster eller höger).
Levereras med luckstopp. När hyllan är utdragen är skåpet tätat av en stängd kammare.

Kapslingsklass: IP55

Leveransförpackning: 1st gångjärnsförsedd dörr, lås, tangentbordsstöd och musplatta. Inklusive monteringsmaterial.

Material: 1,5 mm stålplåt för kammare, aluminium för horisontella profiler och polyamid (PA6) för vertikala profiler.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Tjocklek:	1.5mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Fristående	Stålplåt
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE