

Ventilerade främre/bakre socklar, PV

Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standard. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar. Ventilationsluckorna ger naturlig ventilation i området under skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För kabeldragning utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbar plåtar. Endast tillgänglig i 100 mm höjd. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS/PSK/PST och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat. För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PSK (Multi-K), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, samt ventilerade bottenplåtar (CVB) för ökad skåpsventilation. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Umbra Gray
Färgkod: RAL 7022
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
PV1080	2503426	100mm	800mm	62mm	Fristående	Stålplåt
PV1100	2503427	100mm	1000mm	62mm	Fristående	Stålplåt
PV1120	2503428	100mm	1200mm	62mm	Fristående	Stålplåt
PV1040	2503424	100mm	400mm	62mm	Fristående	Stålplåt
PV1060	2503425	100mm	600mm	62mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.