

Ventilerade topp- och bottenpaneler för golvskåp, DPCV

Både skåpets utseende och IP-klassning bibehålls när en fullständig uppsättning dörrar och paneler monteras. Ventilationspanelerna ger också naturlig ventilation.



DESIGN

Beskrivning: Erfordras för att täcka det återstående utrymme över/under modul dörr (DP)/modulpanel (DPP)/dörr för kabelfack (DPA). Med ventilationsslitsar för optimal värmeavledning i ställverk. Används tillsammans med spröjs CDH (MCS)/CDHK (MKS).

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 20 (levereras utan tätning).

Erforderliga tillbehör: DPCV täcker 200 mm höjd på skåpet. Då DPCV används på ett 2000 mm högt skåp, återstår 1800 mm för modul dörrar/paneler.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Tjocklek:	1.75mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Höjd 1	Höjd 2	Produktfamilj
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Fristående
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Fristående
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE