


Vertikala avdelare för golvstående skåp, CDV

Profilen ger vertikal avdelning och ser till att modul dörrar och paneler är fästa, vilket garanterar en IP44-skyddsgrad.



DESIGN

Beskrivning: Profilen är identisk med skåpets ram och ger en vertikal avdelning av skåpet när modul dörrar eller paneler monteras. Kan monteras i steg om 200 mm.

Material: Främre profil: 2 mm stålplåt Inre profil: 1,75 mm elförzinkat stål.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Antal i förpackning: 1 uppsättning profiler med monteringstillbehör.

Kan monteras i steg om 200 mm

En uppsättning profiler med monteringstillbehör

Tjocklek: 2mm
Färg: Ljusgrå
Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Fristående	Stålplåt
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Fristående	Stålplåt
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Fristående	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE