

Vertikala skiljeväggar för golvskåp, VB



Den vertikala avdelaren ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.

DESIGN

Beskrivning: Monteras i mitten på skåp med bredd 1200, 1400 eller 1600mm, för att erhålla två 600, 700 respektive 800mm utrymmen. Då kan vänster- respektive högerdelen av skåpet utrustas separat med t.ex. svängramar, skensystem etc. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK1600 (endast VB).

Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st. skenor (exkl. monteringsmaterial VBK).

Erforderliga tillbehör: För fullständig separering, komplettera med VBD (endast 1200mm breda kapslingar) och VBK.

Material: Stål
Yta: Pläterat
Tjocklek: 1.75mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåp	Skåpmaterial
VB1800	2505161	1800mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB2000	2505162	2000mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB2200	2505163	2200mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB1600	2505160	1600mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB1600D		1600mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB1800D		1800mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB2000D		2000mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB2200D		2200mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.