

Vertikala skiljeväggar för golvskåp, VB



Den vertikala avdelaren ökar de monteringsmöjligheter som finns i skåpet och delar upp det i två användbara utrymmen.

DESIGN

Beskrivning: Monteras i mitten på skåp med bredd 1200, 1400 eller 1600mm, för att erhålla två 600, 700 respektive 800mm utrymmen. Då kan vänster- respektive högerdelen av skåpet utrustas separat med t.ex. svängramar, skensystem etc. Monteras med VBK1200 (VB+VBD) alt. VBK1600 (endast VB).

Material: 1.75 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st. skenor (exkl. monteringsmaterial VBK).

Erforderliga tillbehör: För fullständig separering, komplettera med VBD (endast 1200mm breda kapslingar) och VBK.

Tjocklek: 1.75mm
Yta: Pläterat
Material: Stål

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåp	Skåpmaterial
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Dubbeldörr	Stålplåt
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Enkeldörr	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE