

Väggmonterad kapsling med enkeldörr i aluminium, WAS



Sortimentet med aluminiumkapsling och enkeldörr, WAS, har skyddsklass IP66 och lagerförs i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. WAS-sortimentet är idealiskt för användning i områden som är utsatta av korrosion och ogynnsamma omgivningsförhållanden.

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

DESIGN

Material: Aluminium AlMg3. Stomme: 2 mm. Dörr: 2,5 mm. Monteringsplatta: 2 mm galvaniserat stål.

Stomme: Bockad och sömsvetsad. Fyra M8 × 13-bultar för montering på bottenprofil/montageplåt. För en enkel installation är alla hörn på baksidan av skåpet försedda med en lasermärkning som anger exakt var man ska borra hål och fästa AWS-väggfästen.

Dörr: Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda löstagbara gångjärn med stift. Vänster- eller högerhängd öppning. Svetsade M6-bultar på insidan med monterade MMDP-dörrprofiler. Tätningen säkerställs med en injicerad polyuretanpackning i ett stycke.

Uppfyller IP66 | IK 08

Lås: Anpassat dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm till 800 mm höga. Spanjolettsystem med trepunktslåsning för skåp som är 1 000 mm höga och högre. Andra insatser finns som ett tillbehör.

Montageplåt: Montageplåten är markerad vertikalt med 10 mm intervall så att utrustningen enkelt kan positioneras horisontellt. På över- och undersidan finns hål för att underlätta kabelfixering. Fäst på trycksvetsade M8-bultar på skåpets baksida. Alla sidor, från 800 mm och uppåt, är förstärkta med vikta kanter. Montageplåtens position kan justeras till vilket djup som helst med hjälp av AMG-tillbehöret.

Kabelåtkomst: Inga hål för flänsöppningar som standard för att maximera tätning.

Jordning: M8x18 mm jordbultar i stomme och hölje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Leverans: Kapsling med dörr och monteringsplatta, dörrmonteringsprofiler, tvådelad 3 mm plastnyckel och monteringsstillbehör. Metallnyckel för höjder på 1 000 mm eller högre. Jordningsanslutningar.

Jordning: M8x18 mm jordbultar i stomme och hölje, M8-muttrar, jordningsbrickor och jordningsetiketter.

Leverans: Skåp med dörr och montageplåt, dubbel 3 mm plastnyckel och monteringstillbehör. Metallnyckel för höjder på 1 000 mm eller högre. Jordningsanslutningar.

Stomtjocklek: 2mm
Dörrtjocklek: 2.5mm
Material: Aluminium
Färg: Ljusgrå
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Antal låsanordningar	Skåpsstorlek	Vikt
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE