

Fönsterdörr, ADC



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.

Material: 1.2 mm stålplåt, 1.5 mm för skåp med en höjd eller bredd på 500 mm eller större, 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 800 mm eller större och 4 mm ofärgat säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Antal spärrar
ADC03025R5	2502134	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1
ADC03030R5	2502135	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04030R5	2502136	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1
ADC04040R5	2502137	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1
ADC05030R5	2502138	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1
ADC05040R5	2502139	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1
ADC06040R5	2502140	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2
ADC06050R5	2502141	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC06060R5	2502142	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2
ADC07050R5	2502143	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2
ADC08060R5	2502144	800mm	600mm	15mm	2mm	2
ADC10060R5	2502145	1000mm	600mm	15mm	2mm	1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Antal spärrar
ADC10080R5	2502146	1000mm	800mm	15mm	2mm	1
ADC12060R5	2502147	1200mm	600mm	15mm	2mm	1
ADC12080R5	2502148	1200mm	800mm	15mm	2mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

3-punkts spanjolett lås. Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

