

Fönsterdörr, ADT



Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter standarddörren. För tydlig avläsning av bakomliggande instrument. Samtliga låsalternativ kan användas.

Material: 1,2 mm stålplåt, 1,5 mm för skåp med en höjd eller bredd på 500 mm eller större, 2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 800 mm eller större och 3 mm transparent akrylglas.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55.

Leveransförpackning: 1 st.

Material: Stålplåt
Yta: Pulverlackerad
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Antal spärrar
ADT03025R5	2502194	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1
ADT03030R5	2502195	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04030R5	2502196	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04040R5	2502197	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1
ADT05030R5	2502198	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1
ADT05040R5	2502199	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1
ADT06040R5	2502200	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2
ADT06050R5	2502201	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT06060R5	2502202	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2
ADT07050R5	2502203	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT08060R5	2502204	795mm	595mm	15mm	2mm	2
ADT10060R5	2502205	995mm	595mm	15mm	2mm	1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Tjocklek	Antal spärrar
ADT10080R5	2502206	995mm	795mm	15mm	2mm	1
ADT12060R5	2502207	1195mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT12080R5	2502208	1195mm	795mm	15mm	2mm	1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

* 3-punkts spanjolettlås. Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.