

A12 standardkoppling, modifierad



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafeld Engineering Standard ES_0_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Material	Yta	Designversion	Armeringsstorlek, metrisk	Diameter (Ø)	Längd (L)
EL50TA12X0285N	Stål	Standard	Globalt (globalt tillgängligt material)	50 mm	70 mm	285mm

Table 2/2

Katalognummer	Skendjup (BD)	Skenavstånd (BG)	Enhetsvikt	Antal i förpackningen
EL50TA12X0285N	70mm	145mm	6.27 kg	3

Utformad för att möta:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE