

A12 standardfäste, slätt, världsomspännande design



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Yta: Standard
Material: Stål
Designversion: Globalt (globalt tillgängligt material)



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Sexkantsbredd (W)	Diameter (Ø)	Längd (L)
EL12A12N	12 mm	#4	10M.	17 mm		50mm
EL10A12N	10 mm	#3		17 mm		49mm
EL16A12N	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	22 mm		61mm
EL14A12N	14 mm			22 mm		56mm
EL18A12N	18 mm			27 mm		72mm
EL20A12N	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	27 mm		87mm
EL22A12N	22 mm	#7		30 mm		91mm
EL25A12N	25 mm	#8	25 MILJONER EURO		35 mm	97mm

Katalognummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Sexkantsbredd (W)	Diameter (Ø)	Längd (L)
EL28A12N	28 mm	#9	30 MILJONER EURO		40 mm	101mm
EL38A12N	38 mm	#12			55 mm	124mm
EL32A12N	32 mm	#10			45 mm	108mm
EL40A12N	40 mm				55 mm	131mm
EL34A12N	34 mm				45 mm	128mm
EL30A12N	30 mm				40 mm	121mm
EL36A12N	36 mm	#11	35M		50 mm	121mm
EL57TA12N	57 mm	#18	55M		80 mm	192mm
EL50TA12N	50 mm				70 mm	166mm
EL43TA12N	43 mm	#14	45M.		60 mm	158mm

Table 2/2					
Katalognummer	Skendjup (BD)	Skenavstånd (BG)	Enhetsvikt	Antal i förpackningen	Certifieringar
EL12A12N	19mm	12mm	0.06 kg	285	ITB, Kontrollrådet, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, Kontrollrådet, DIBt, KOMO, RISE, TZUS, ACRS
EL10A12N	18mm	13mm	0.07 kg	285	nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, AFCAB, TZUS, CARES, Kontrollrådet, ACRS, DIBt, ITB
EL16A12N	24mm	13mm	0.13 kg	150	CARES, ACRS, TZUS, Kontrollrådet, RISE, AFCAB, Kontrollrådet, ITB, KOMO, DIBt, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL14A12N	21mm	14mm	0.13 kg	150	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, RISE, Kontrollrådet, TZUS, AFCAB, ACRS, CARES, Kontrollrådet, KOMO, ITB
EL18A12N	29mm	14mm	0.25 kg	70	ITB, ACRS, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL20A12N	35mm	17mm	0.27 kg	70	KOMO, AFCAB, Kontrollrådet, Kontrollrådet, CARES, RISE, DIBt, ACRS, ITB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22A12N	37mm	17mm	0.35 kg	50	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ACRS, ITB
EL25A12N	40mm	17mm	0.44 kg	50	TZUS, DIBt, RISE, KOMO, AFCAB, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, ITB, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ACRS
EL28A12N	42mm	17mm	0.61 kg	38	TZUS, ACRS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, KOMO, DIBt
EL38A12N	53mm	18mm	1.41 kg	12	nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS


Katalognummer	Skendjup (BD)	Skenavstånd (BG)	Enhetsvikt	Antal i förpackningen	Certifieringar
EL32A12N	45mm	18mm	0.79 kg	16	Kontrollrådet, Kontrollrådet, CARES, DIBt, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, AFCAB, ITB, KOMO, TZUS, RISE
EL40A12N	57mm	17mm	1.4 kg	12	AFCAB, TZUS, ITB, Kontrollrådet, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, ACRS, RISE
EL34A12N	55mm	18mm	0.89 kg	16	ACRS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL30A12N	52mm	17mm	0.69 kg	25	nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS
EL36A12N	52mm	17mm	1.08 kg	16	ACRS, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL57TA12N	83mm	26mm	4.45 kg	5	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TA12N	70mm	26mm	2.91 kg	8	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL43TA12N	66mm	26mm	2.07 kg	10	nVent LENTON EPD - Product Specific

Utformad för att möta: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE