


CFF konisk skruvkontakt för A12-, A22- och A32K-kopplingar



DESIGN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Högdensitetspolyeten (HDPE);Stål

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL28CFF	153900	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	75 mm	18 mm
EL30CFF	153910	30 mm			75 mm	18 mm
EL50CFF	154980	50 mm			95 mm	18 mm
EL22CFF	153880	22 mm	#7		75 mm	18 mm
EL32CFF	153920	32 mm	#10		95 mm	18 mm
EL36CFF	153925	36 mm	#11	35M	95 mm	18 mm
EL25CFF	153890	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	75 mm	18 mm
EL40CFF	153930	40 mm			95 mm	18 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Antal i förpackningen
EL28CFF	153900	Svart	25
EL30CFF	153910	Vit	25
EL50CFF	154980	Svart	15
EL22CFF	153880	Blå	25
EL32CFF	153920	Gul	15
EL36CFF	153925	Blå	15
EL25CFF	153890	Röd	25
EL40CFF	153930	Grön	15

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE