

CFFP avsmalnande plast skruv-in plugg för A12, A22 och A32K kopplingar



DESIGN

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polyuretan

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Armeringsstorlek, metrisk	Armeringsstorlek, USA	Armeringsstorlek, Kanada	Diameter (Ø)	Höjd (H)
EL28CFFP	156070	28 mm	#9	30 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL12CFFP	156010	12 mm	#4	10M.	59 mm	23 mm
EL25CFFP	156060	25 mm	#8	25 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL20CFFP	156050	20 mm	#6	20 MILJONER EURO	59 mm	23 mm
EL14CFFP	156020	14 mm			59 mm	23 mm
EL16CFFP	156030	16 mm	#5	15 MILJONER EURO	59 mm	23 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Antal i förpackningen
EL28CFFP	156070	Svart	100
EL12CFFP	156010	Röd	100

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Antal i förpackningen
EL25CFFP	156060	Röd	100
EL20CFFP	156050	Gul	100
EL14CFFP	156020	Grön	100
EL16CFFP	156030	Svart	100

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

EL12CFFP and EL16CFFP can also be used on the A2 coupler families.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE